

Лабораторный холодильник взрывобезопасный LABEX 340 ULTIMATE

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: khd@nt-rt.ru || сайт: <https://kirsch.nt-rt.ru/>



Лабораторный холодильник Kirsch LABEX 340 ULTIMATE в стандартной комплектации оснащен 2 пластиковыми ящиками и 4 полками с пластиковым покрытием. Все полки и вставки регулируются по вертикали, а внутренняя часть устройства взрывозащищена. Дополнительно лабораторный холодильник может быть оснащен колесиками.

Особенности лабораторного взрывобезопасного холодильника Kirsch LABEX 340 ULTIMATE:

Взрывозащита — Зона 2. Внутри отсутствуют источники возгорания;

PRO-ACTIVE-Контроль: Постоянный упреждающий мониторинг данных о производительности и предупреждений в случае отклонений — чтобы вы могли своевременно принять контрмеры до того, как неисправность создаст угрозу вашим охлажденным материалам; самый точный в мире контроль температуры внутреннего пространства благодаря двум стандартным датчикам PT1000;

Сенсорный дисплей, элегантный стеклянный дизайн;

Контроль доступа с протоколированием;

Графическое отображение температурной кривой и минимальной/максимальной температуры;

Внешний корпус изготовлен из оцинкованной листовой стали с белым порошковым покрытием, устойчивым к царапинам. Длина кабеля питания прибл. 2,8 м;

Регулируемые ножки спереди для компенсации неровностей пола;

Внутренняя камера изготовлена из гладкого алюминия с бесцветным защитным покрытием;

Внутренняя камера включает в себя два токопроводящих ящика с упорами на роликовых направляющих и четыре регулируемые по высоте полки на направляющих. Зацепы каждые 15 мм обеспечивают гибкость внутренней компоновки. На каждый ящик имеется два регулируемых продольных разделителя и девять регулируемых поперечных разделителей. Площадь хранения на ящик = 0,16 м².

Очень толстая изоляция толщиной 55 мм, изготовленная из высококачественного, прессованного и экологически чистого материала;

Самозакрывающаяся запираемая дверь с легко заменяемой пластиковой магнитной рамкой уплотнения;

Дверные петли с правой (по умолчанию) или левой стороны;

Принудительное воздушное охлаждение автоматически отключается при открытии двери, обеспечивает равномерную температуру и минимизирует колебания температуры;

Автоматическое размораживание с ограничением времени и контролем температуры;

Съемный контейнер для конденсата;

Сигнализация сбоя питания (визуальная и звуковая), устройство мониторинга с питанием от аккумулятора продолжает работать прибл. 30 часов;

Функции предупреждения с визуальным и звуковым сигналом тревоги в случае отклонения температуры и других неисправностей. Сигнал тревоги при открытии двери спустя 60 секунд;

Сигналы тревоги могут передаваться по сети или через беспотенциальный контакт;

С помощью программного обеспечения KIRSCH Datanet можно считать задокументированные данные через интерфейс USB;

Холодильная машина со статической вентиляцией, герметичная, энергосберегающая, малошумная, простая в обслуживании.

Объем: 330 л

Температурный диапазон (прибл.): от 0°C до +15°C

Напряжение: 220 – 240 В

Частота: 50 Гц

Потребляемая мощность: 128 Вт

Норма потребления энергии: 1,14 кВтч/24 ч

Габаритные размеры (Ш x Г x В) (вкл. расстояние от стены): 67 x 69 x 188 см

Внутренние размеры (Ш x Г x В): 53 x 45 x 128 см

Габаритные размеры с дверью, открытой на 90° (Ш x Г): 67 x 127 см

Внутренние размеры ящика (Ш x Г x В): 50,4 x 32 x 5,6 см

Размеры полок (Ш x Г): 52,7 x 39 см

Максимальная нагрузка на ящик/полку: 16/40 кг

Вес (нетто/брутто): 93/105 кг

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: khd@nt-rt.ru || сайт: <https://kirsch.nt-rt.ru/>